

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/maclean-stand-wozek-do-tv-polka-na-kamere-na-kolkach-55-100-max-obciazenie-120kg-10kg-polka-max-vesa-p-210907.html>



## MACLEAN STAND / WÓZEK DO TV, PÓŁKA NA KAMERĘ, NA KÓŁKACH, 55-100", MAX. OBCIĄŻENIE 120KG/10KG PÓŁKA, MAX. VESA 900X600 MC-114

Cena	<b>457,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>TVAMCNUCH0146</b>
Kod producenta	<b>MC-114 W</b>
Kod EAN	<b>5902211139942</b>
PKWiU	<b>25.72.14.0</b>

### Opis produktu

- **Przeznaczenie:** Podłoga
- **Model:** Przenośny stojak podłogowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Maksymalny uchwyt VESA:** 900 x 600 mm
- **Półka:** Tak
- **Minimalny uchwyt VESA:** 200 x 200 mm
- **Przekątna ekranu (max):** 100"
- **Maksymalne obciążenie:** 120 kg
- **Przekątna ekranu (min):** 55"
- **Wysokość (max.):** 152 cm
- **Wysokość (min):** 115 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzaj mocowania i dokręcaj śruby w razie potrzeby, aby uniknąć upadku monitora/telewizora., Nie przekraczaj maksymalnej wagi lub rozmiaru ekranu przewidzianego dla danego uchwytu., Upewnij się, że uchwyt jest zamontowany na odpowiedniej ścianie/biurku zgodnie z instrukcją producenta.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Przeznaczenie:** Podłoga
- **Model:** Przenośny stojak podłogowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Maksymalny uchwyt VESA:** 900 x 600 mm
- **Półka:** Tak
- **Minimalny uchwyt VESA:** 200 x 200 mm
- **Przekątna ekranu (max):** 100"
- **Maksymalne obciążenie:** 120 kg
- **Przekątna ekranu (min):** 55"

#### Waga i rozmiary:

- 
- **Wysokość (max.):** 152 cm
  - **Wysokość (min):** 115 cm

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzaj mocowania i dokręcaj śruby w razie potrzeby, aby uniknąć upadku monitora/telewizora., Nie przekraczaj maksymalnej wagi lub rozmiaru ekranu przewidzianego dla danego uchwytu., Upewnij się, że uchwyt jest zamontowany na odpowiedniej ścianie/biurku zgodnie z instrukcją producenta.